

DATOS TÉCNICOS: LONGITUDES STANDARD DE CORREAS TRAPECIALES

Longitudes standard de correas trapeziales

CORREAS TRAPEZIALES ESTRECHAS ➡

CORREAS TRAPEZIALES CLASICAS



Long. prim.	Long. prim.	Long. prim.	Long. prim.	Long. prim.	Long. prim.	Long. prim.	Long. prim.	Long. prim.
Sección SPZ: 10 x 8			Sección SPA: 13 x 11			Sección SPB: 16 x 14		Sección SPC: 22 x 18
0.587	1.037	1.650	0.782	1.320	2.120	1.250	2.900	2.000
0.612	1.060	1.700	0.800	1.332	2.180	1.280	3.000	2.120
0.630	1.090	1.750	0.832	1.360	2.240	1.320	3.070	2.240
0.657	1.112	1.800	0.850	1.382	2.300	1.360	3.150	2.360
0.670	1.120	1.850	0.875	1.400	2.360	1.400	3.250	2.500
0.687	1.137	1.900	0.882	1.425	2.430	1.450	3.350	2.650
0.710	1.150	1.950	0.900	1.450	2.450	1.500	3.450	2.800
0.725	1.162	2.000	0.925	1.482	2.475	1.550	3.550	3.000
0.737	1.180	2.030	0.932	1.500	2.500	1.600	3.650	3.150
0.750	1.220	2.060	0.950	1.550	2.532	1.650	3.750	3.350
0.762	1.237	2.120	0.975	1.582	2.580	1.700	3.870	3.550
0.772	1.250	2.180	0.982	1.600	2.650	1.750	4.000	3.750
0.787	1.262	2.240	1.000	1.632	2.720	1.800	4.120	4.000
0.800	1.280	2.280	1.030	1.650	2.800	1.850	4.250	4.100
0.810	1.287	2.300	1.060	1.682	2.900	1.900	4.370	4.250
0.812	1.320	2.360	1.082	1.700	2.932	1.950	4.500	4.500
0.837	1.337	2.430	1.090	1.732	3.000	2.000	4.620	4.750
0.850	1.360	2.500	1.107	1.750	3.070	2.060	4.750	5.000
0.862	1.387	2.580	1.120	1.782	3.150	2.120	4.870	5.300
0.875	1.400	2.650	1.132	1.800	3.250	2.180	5.000	5.600
0.887	1.437	2.720	1.150	1.850	3.350	2.240	5.300	6.000
0.900	1.450	2.800	1.180	1.882	3.450	2.300	5.600	6.300
0.912	1.462	2.900	1.207	1.900	3.550	2.360	6.000	6.700
0.925	1.487	3.000	1.220	1.950	3.650	2.430	6.300	7.100
0.937	1.500	3.070	1.232	2.000	3.750	2.500	6.700	7.500
0.950	1.512	3.150	1.250	2.032	3.870	2.580	7.100	8.000
0.962	1.537	3.250	1.280	2.060	4.000	2.650	7.500	8.500
0.975	1.550	3.350	1.307			2.720	8.000	9.000
0.987	1.562	3.450				2.800		9.500
1.000	1.587	3.550						10.000
1.012	1.600	3.650						10.600
1.020	1.612	3.850						11.200
1.030								11.800
								12.500
								14.000

Código R.M.A.	Ref. Long.	Código R.M.A.	Ref. Long.	Código R.M.A.	Ref. Long.	Código R.M.A.	Ref. Long.	Código R.M.A.	Ref. Long.	Código R.M.A.	Ref. Long.	Código R.M.A.	Ref. Long.	Código R.M.A.	Ref. Long.	Código R.M.A.	Ref. Long.
Secc. Z: 10x6		Sección A: 13x8				Sección B: 17x11				Sección C: 22x14				Secc. D: 32x19			
Z15	0.400	A17 1/2	0.441	A48 1/2	1.260	A76	1.955	B28	0.745	B61	1.580	B105	2.706	C43	1.135	C116	3.000
Z16	0.430	A18 3/4	0.497	A48 3/4	1.270	A77	1.980	B30	0.790	B62	1.620	B110	2.828	C48	1.244	C118	3.041
Z17 1/4	0.455	A20	0.550	A49	1.275	A78	2.000	B31	0.825	B64	1.670	B111	2.857	C51	1.341	C120	3.100
Z18	0.487	A21 3/4	0.570	A49	1.280	A79	2.030	B32 1/4	0.860	B66 1/4	1.720	B112	2.884	C55	1.441	C124	3.195
Z19 1/2	0.515	A22 1/2	0.595	A50	1.300	A80	2.060	B34	0.900	B67 1/4	1.763	B114	2.941	C58 1/2	1.540	C128	3.303
Z20 1/2	0.530	A23	0.608	A50 1/4	1.310	A81	2.085	B35	0.919	B68	1.774	B118	3.034	C60	1.565	C132	3.397
Z21 3/4	0.578	A23 1/2	0.625	A51	1.321	A82	2.120	B35	0.930	B70	1.810	B120	3.087	C61	1.608	C134	3.448
Z22 3/4	0.621	A24	0.642	A52	1.346	A84	2.150	B36 3/4	0.934	B71	1.838	B124	3.182	C62 1/4	1.630	C136	3.515
Z24	0.640	A25	0.663	A52	1.355	A85	2.190	B38	0.970	B72	1.864	B128	3.290	C63 1/4	1.665	C140	3.600
Z25 1/2	0.670	A26	0.684	A53 1/4	1.380	A87	2.235	B39	1.000	B73	1.885	B128 1/2	3.308	C66 1/4	1.705	C141	3.655
Z27	0.714	A27	0.716	A53 1/4	1.385	A88	2.250	B40	1.026	B74	1.925	B131 1/2	3.387	C68	1.776	C144	3.711
Z28	0.735	A28	0.748	A54	1.400	A89	2.296	B41	1.060	B75	1.938	B134	3.420	C70	1.850	C148	3.830
Z28 1/2	0.750	A29	0.767	A55	1.421	A90	2.315	B42	1.085	B76	1.960	B135	3.465	C71	1.865	C153	3.940
Z29 1/2	0.773	A30	0.794	A55 3/4	1.447	A91	2.336	B43	1.100	B78	2.010	B140	3.582	C71 3/4	1.881	C158	4.045
Z30	0.787	A30 3/4	0.810	A56	1.450	A92	2.387	B43	1.125	B80	2.070	B144	3.698	C73	1.890	C162	4.163
Z30 3/4	0.800	A31	0.815	A57	1.475	A94	2.415	B44	1.130	B81	2.092	B147	3.774	C75	1.951	C165 3/4	4.270
Z32	0.838	A32	0.835	A58	1.500	A96	2.470	B44 1/4	1.150	B82	2.120	B151	3.896	C75 1/4	1.970	C173	4.445
Z32 1/2	0.850	A33	0.857	A58 1/2	1.515	A97	2.489	B45	1.165	B83	2.160	B154	3.941	C77	2.018	C180	4.625
Z33 3/4	0.865	A33 1/2	0.883	A59	1.525	A98	2.525	B46	1.185	B84	2.180	B155 1/4	3.990	C79	2.058	C195	5.505
Z34 1/4	0.887	A34	0.900	A60	1.545	A103 3/4	2.667	B47 1/4	1.200	B85	2.197	B158	4.052	C80	2.095	C204	5.226
Z34 1/2	0.900	A35	0.912	A61	1.585	A105	2.699	B48	1.236	B86	2.210	B162	4.150	C81	2.105	C210	5.410
Z35	0.914	A36	0.945	A62	1.600	A110	2.819	B49	1.261	B87	2.245	B167	4.277	C83	2.145	C220	5.645
Z36	0.925	A37	0.960	A62	1.610	A112	2.877	B50	1.280	B88	2.270	B173	4.432	C83	2.165	C222	5.710
Z36 1/2	0.950	A37 1/4	0.971	A63	1.625	A120	3.080	B51	1.305	B90	2.322	B180	4.612	C85	2.210	C236	6.053
Z36 3/4	0.970	A38	0.993	A64	1.650	A124	3.175	B52	1.328	B91	2.340	B195	4.992	C88	2.279	C240	6.101
Z38	0.990	A38 1/2	1.010	A64 1/2	1.670	A128	3.283	B53	1.365	B92	2.380	B206	5.280	C90	2.335	C248	6.345
Z38 1/4	1.000	A39	1.021	A65	1.680	A137	3.507	B54	1.385	B93	2.400	B210	5.370	C93	2.406	C255	6.480
Z39	1.020	A40	1.045	A66	1.700	A139	3.574	B55	1.407	B94	2.423	B224	5.698	C96	2.490	C270	6.861
Z40	1.040	A41	1.060	A67	1.730	A141	3.614	B56	1.428	B95	2.455	B240	6.098	C100	2.575	C283	7.145
Z40 1/2	1.060	A41 1/2	1.085	A68	1.756	A144	3.691	B57	1.465	B96	2.477	B248	6.332	C103	2.669	C300	7.621
Z42	1.082	A42	1.093	A69	1.780	A162	4.585	B58	1.490	B96 1/2	2.500	B270	6.858	C105	2.719	C316	8.045
Z42 1/2	1.105	A43	1.110	A70	1.800	A180	4.600	B58 1/2	1.500	B98	2.535	B274	7.000	C108	2.805	C330	8.381
Z43 1/4	1.125	A43 1/2	1.127	A71	1.830	A188	4.810	B60	1.533	B100	2.575	B281	7.132	C110	2.838	C360	9.146
Z44	1.145	A44	1.150	A72	1.854	A203	5.130		1.552	B102	2.626	B300	7.618	C112	2.897	C394	10.045
Z46	1.180	A45	1.165	A73	1.880	A220	5.614			B102	2.640	B353	9.000			C420	10.670
Z47	1.200	A46	1.193	A74	1.905	A247	6.300			B104	2.688					C441	11.245
Z48	1.250	A47	1.220	A75	1.931												
Z51	1.340	A48	1.244														
Z52 1/2	1.362																
Z54	1.400																
Z55	1.420																
Z56	1.450																
Z59	1.525																
Z60	1.550																
Z65	1.675																

Los valores de las distancias entre centros indicados a la derecha de la línea de separación, deben ser aplicados únicamente para un número de r.p.m. reducido